

**Před používáním tohoto výrobku si pozorně přečtěte následující instrukce.**

1. Vždy před zapojením do el. zásuvky je třeba zkontrolovat napájecí přívod. Když bude tento napájecí přívod poškozen nesmí být přístroj používán a závada musí být odborně odstraněna
2. Tento přístroj by měl být zapojen jen do zásuvky s ochranným kolíkem.
3. Tento přístroj by neměl být ovládán osobami s fyzickým, smyslovým nebo mentálním omezením (včetně dětí!), nebo takovými osobami, které nemají dostatečnou technickou zkušenost a znalosti, ledaže by měli příslušný dohled a instrukce ohledně používání tohoto přístroje zodpovědnou osobou, a to pro jejich bezpečnost.
4. Musí být zajištěn dohled nad dětmi, aby si s přístrojem nehrály.
5. Přístroj je určen k venkovnímu použití.
6. Napájecí přívod musí být pravidelně kontrolován, jestli nejeví známky poškození a přístroj nesmí být v tomto případě použit. Přístroj musí být napájen pomocí proudového chrániče, který má předepsané provozní hodnoty proudu, nepřesahující 30mA.
7. **POZOR!** S tímto přístrojem v provozu není dovoleno používat podpalovače dřevěného uhlí nebo jinou hořlavinu.
8. Motor používejte tak , aby nebyla překročena jeho max. pracovní teplota !

tech. údaje : výrobek / ozn.	RPM Motor / CS6010
napětí / frekvence	220V ~ 240V / 50 Hz
výkon / kroutící moment	4 W / 10Kg.cm
otáčky / směr	2-2,2 ot/min-pravotočivý (levotočivý)
rozsah pracovních teplot	- 10°C ~ +100 °C